



ANEMOSTAT SUFITOWY - DWUKIERUNKOWY



ANEMOSTAT Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ





Przykład doboru:

Wydajność q = 400 [m³/h]
Wymiary anemostatu = 205 x 205 [mm]
Prędkość efektywna V_k = 4,9 [m/s]

Poziom mocy akustycznej L_w = 29 [dB(A)]
Miejscowe straty ciśnienia ΔP = 49 [Pa]
Zasięg L_{Vt} dla $V_t = 0,25$ m/s = 5,9 [m]

WYMIARY




RNT3				DN(L)	DM
L x H	Lg x Hg	Lge x Hge	Lr x Hr	NA*	NA*
105x105	150x150	202x202	156x156	100	125
130x130	175x175	227x227	181x181	125	125
155x155	200x200	252x252	206x206	125	125
180x180	225x225	277x277	231x231	160	125
205x205	250x250	302x302	256x256	160	160
230x230	275x275	327x327	281x281	160	160
255x255	300x300	352x352	306x306	200	200
280x280	325x325	377x377	331x331	250	200
500x500**	543x543	595x595	595x595	315	355

* Standardowe średnice króćców przyłączeniowych. Możliwe jest jako opcja zamówienie skrzynki rozprężnej wyposażonej w króciec przyłączeniowy o średnicy mniejszej niż standardowa


** Wymiar specjalny dla konstrukcji sufitu podwieszanego

MONTAŻ


Montaż anemostatu odbywa się poprzez wkręty z zatyczką maskującą umieszczone w ramce fasadowej anemostatu.




Montaż przy użyciu skrzynki rozprężnej DM wyposażonej w króciec przyłączeniowy



Montaż przy użyciu skrzynki rozprężnej DN wyposażonej w króciec przyłączeniowy



Montaż przy użyciu skrzynki rozprężnej DM wyposażonej w przepustnicę VFP



Montaż przy użyciu skrzynki rozprężnej DNL wyposażonej w przepustnicę VFP

Przykład zamówienia:

Typ anemostatu **RNT3** Wymiar anemostatu **105x105** Kolor anemostatu **RAL 9010** Skrzynka rozprężna **+ DNL** Przepustnica **+ VFP**